

KONICA MINOLTA

**bizhub C451i**  
**bizhub C361i / C301i / C251i**



# bizhub i-SERIES

多様な視点で  
未来をデザインする  
RETHINK WHAT'S POSSIBLE



**bizhub iシリーズ**  
**A3 カラー複合機**

**C451i**

カラー 45枚/分  
モノクロ 45枚/分

**C361i**

カラー 36枚/分  
モノクロ 36枚/分

**C301i**

カラー 30枚/分  
モノクロ 30枚/分

**C251i**

カラー 25枚/分  
モノクロ 25枚/分

※写真は bizhub C361i に DF-714、PC-216、FS-533 装着時のものです。

Giving Shape to Ideas

# CONNECT

## ビジネスのすべてにつながりを bizhub iシリーズ



DX化により急速に変化を続けるビジネスプロセスでは、働く場所や時間、デバイスに縛られず、情報やデータへ自由自在にアクセスし、生産性を高めることがビジネスの強みになると言えます。

そのような時代では、複合機の役割も大きく変わってきています。

「Konica Minolta MarketPlace」により、便利な複合機専用アプリケーションを提供することで、複合機の新たな価値を創出。

保守サービスと自動連携する「コニカミノルタiCare」など、オフィス複合機からIoT機器のひとつとして、その役割は大きく広がっています。

データや情報の活用からサポートに至るまで、複合機を安心・安全にネットワークに接続し、スピーディーかつ円滑なコミュニケーションを行うことが常識となっています。

いつでもどこでもネットワークを通じて、人と複合機がつながる。

ビジネスの新しい価値を生む“つながり”がここにあります。

### 複合機の利用で企業の活力はもっと高められます

経営課題に対する有効な解決策として、導入、運用されています。

#### 事業継続性

- 不測の事態への備え
- 不慮の事故が起りにくい仕組み

#### 生産性向上

- 人手不足の解消
- 効率化による作業時間の短縮

#### 収益力向上

- 営業活動の活性化
- 販促物による訴求力の強化



## CONNECT PEOPLE

### シンプルな操作性で人とつなぐ

最適化されたユーザーインターフェイスによるモバイルライクな操作パネルで、利用頻度の高い機能で構成した最小限の機能と画面遷移によるシンプルな操作性で人と複合機をつなぎます。



## CONNECT WORK

### 多様なワークスタイルをつなぐ

新しい働き方に対応した、いつでも・どこでも・だれでも働ける環境づくりを、先進の機能を搭載した複合機とその関連ソリューションを活用することで実現し、業務効率向上と優れた生産性を提供します。



## CONNECT IT

### 最先端のITサービスをつなぐ

クラウド連携やサポートサービスとの遠隔管理で常に最先端のビジネス環境を提供します。bizhub本体をコニカミノルタが遠隔管理することで、ファームウェアの自動更新やリモート監視などの多種多様なサポートやクラウドサービスとつなぎます。



## CONNECT SECURITY

### 安心・安全なオフィス環境をつなぐ

管理者不在のオフィス環境でも、最新技術によるセキュリティ対策を提供します。企業の危機に直結する情報漏洩を防ぐ堅牢性に配慮。デジタルデータや紙文書のセキュリティ課題に対し、最新技術で対応。情報アクセスにおける複合機と安心・安全をつなぎ、IT管理者の負担を軽減します。



## CONNECTを支える



Konica Minolta MarketPlaceは、変化し続けるオフィス環境に対応する複合機専用アプリケーションを提供し、複合機を常に進化させるプラットフォームです。

※Konica Minolta MarketPlaceに接続するためにはインターネットに接続できる環境が必要です。

# CONNECT PEOPLE



## 人間工学を追究した操作性

最適化されたユーザーインターフェイスによるモバイルライクな操作パネル。  
利用頻度の高い機能が構成した最小限の機能と画面遷移による  
シンプルな操作性で人と複合機をつなぎます。

## 操作性が向上した 使いやすいパネルデザイン

操作パネルに、シンプルなデザインを採用しました。ハードキーレス、パネル  
パイプレーションにより、使い慣れたスマートフォンやタブレットのような  
操作性を実現することで、さまざまなITサービスを簡単に使うことができ  
ます。ユーザー利用頻度の高い機能を中心に構成した最小限の機能と  
画面遷移で、シンプルな操作性を実現しています。

## より見やすく、より使いやすくなった 10.1インチ大型タッチパネル

顧客視点で新開発した10.1インチの操作パネル。見やすく快適な操作感  
を実現し、作業の効率化を進めます。また、マルチタッチが可能なので、タブ  
レット感覚でスムーズな操作が可能です。



## 2つの画面スタイルから選べる 操作画面の切り替えが可能

必要性や利用頻度に応じて、シンプルな操作が特長の「ベーシックス  
タイル」と、細かい設定や高度な機能を利用するフル機能タイプの「クラシッ  
クスタイル」の2つの画面スタイルを切り替えて利用できます。さらに、  
「ベーシックスタイル」により直感的なコピー画面の「シンプルコピー」を  
ご用意しました。

### ホーム 画面

「情報エリア」と「メインエリア」に大きく分けました。  
使い方に合わせてカスタマイズできます。

◎情報エリア: ログイン中のユーザー名や、IDボタン、  
設定メニューボタンなどを表示。

◎メインエリア: コピーやファクス、スキャンなどの機能へアクセス。

## ■さらにアクセスしやすくなったホーム画面集約機能

ホーム画面にフォルダーを作成しコピーやファクスなどのボタンをグルー  
プ化しまとめることができます。ユーザーや部門ごとに使い分けられることで操  
作性が向上します。



**シンプル  
コピー  
画面** いくつかの画面遷移をせずに、簡単に目的のタスクを  
実行できます。

◎大きなボタンで一覧性に優れ、直感的な操作が可能。

◎選択肢が一覧で表示され、ワンタッチで設定ができます。



## 使う人にあわせて調整できる 操作パネルの角度調節

操作パネルは、最大90度までユーザーそれぞれ使いやすい角度に自在に調整が可能です。



## 周知したいおしらせを操作パネルに表示 「bizhub 掲示板アプリ」

社内周知したいおしらせを、複合機パネル上にスクリーンセーバーとして表示できます。

※アプリはKonica Minolta MarketPlaceより無償提供。



## やりたいことを迷わずできる 目的別機能アプリ

目的の作業ができるように操作の手順をイラスト化された画面の指示で誘導するシンプルな操作性を実現。必要最低限の簡単なステップで、迷うことなくスムーズに目的の操作ができます。

### ■IDカードコピー

簡単なステップでIDカードの表と裏を並べて1枚の用紙にコピーできます。



### ■冊子をつくる

雑誌や週刊誌のような小冊子を作成したいユーザー向け。



### ■影消しコピー

原稿カバーを開いたままコピーしたい方、ブック原稿で影をなくしたいユーザー向け。



## 複合機の状態を知らせる LEDランプ

オフィス環境に優しく調和する、新しいLEDランプを採用。データの受信や蓄積を知らせるデータランプや排紙部のプリントランプなどを、本体前部などの視認性が良い場所に設置。原稿のとり忘れなどに気がつきやすいデザインとしています。



### データランプ (ブルー)

- 点滅: データ受信中
- 点灯: データ蓄積中

### 用紙エンティティランプ (オレンジ)

- 点滅: 用紙が少ない
- 点灯: 用紙切れ

## 音声で操作をサポートする 音声ガイド

ファクス番号の読み上げをはじめ、おもに画面やキーの説明、キーに関連する動作の説明などを音声ガイダンス機能がサポート。パネル操作の補助や誤操作防止にも役立ちます。

※コピー、ファクス/スキャン画面で拡大表示画面利用時のみの機能です。  
※オプションのi-Option LK-104 v3、およびデバイス接続I/FキットEK-608またはEK-609が必要です。

## 複合機をモバイル端末で操作可能とするアプリ bizhub Remote Access

bizhub Remote Access※をインストールするとモバイル端末上に、本機の操作パネルとほぼ同じ画面が再現できます。不特定多数の方が触れる複合機操作パネルに触れることなく、自身のモバイル端末で操作ができます。

※Android版はGoogle Play、iOS版はAppStoreからダウンロードできます。(無償)  
※bizhub Remote Access使用中は本機の操作パネルは使用できません。  
※リモート操作に使用する端末と本機は同じネットワークに接続している必要があります。



## 非接触ニーズに対応する グローブタッチパネル

手袋や爪でもパネル操作可能です。指で直接触れず操作ができるため、オフィスでの感染リスクを軽減します。

# CONNECT WORK

| COPY/PRINT |

コピー&プリントともに優れたパフォーマンスを実現。  
ワークフローと生産性を革新する先進機能を搭載しています。




## 仕事のスピードを向上 ウォームアップタイムを短縮

主電源をONにしてからコピー可能状態になるまでのウォームアップタイムは、11秒以内を実現。さらに、コピーボタンを押してから最初の1枚が出力されるまでのファーストコピータイムは6.1秒以下、パネル復帰タイムは約1.2秒と大幅に短縮しています。


※bizhub C361iカラー時の値です。

## 「記憶色」に対応した カラーマッチングの採用

プリンタードライバーのカラー設定を見直し、デフォルトで「記憶色」に対応したカラーマッチングを行います。「記憶色」とは、現実の色よりも明度、彩度が高く、多くの人がイメージとして記憶している色のことで人の記憶に強く訴えかけるカラーマッチングを行い、プリント画質の満足度が向上します。




従来方式



C451i


## IDカードの両面を1枚にコピー IDカードコピー機能

免許証、名刺など不定形の両面原稿をコピーする場合に、原稿の表と裏を用紙の同一面に並べてコピーできます。目的別機能アプリのUI設定により、ウィザード形式で迷わずコピーできます。



## トナー消費を節約する 原稿外除去機能

厚さのある書籍など原稿カバーを開いたままコピーするときに、原稿を自動的に検知し、原稿以外の部分の影を除去。余分なトナーの消費を節約します。目的別機能アプリのUI設定により、ウィザード形式で簡単に操作できます。



## 用紙交換時のストレスを軽減する 軽やかな給紙トレイ

軽く押し引きするだけでスムーズに開閉する快適な操作感の給紙トレイを実現。グリップは、上下どちらからでも握りやすいフリーグリップタイプを採用しました。給紙トレイ付近での紙詰まり時には、簡単に用紙が取り出せるので、ダウンタイムを低減します。



## はがき、封筒など不定形用紙の使用ができる 給紙&手差しトレイ

手差しトレイを使うことなく、本体給紙トレイ1段目、2段目(標準)でも郵便はがきや封筒など、不定形サイズの内紙のセットが可能になりました。はがき200枚、封筒70枚のセットができ、手差しトレイを使わずに出力できるので、省スペースで設置できます。

※2段目は不定形サイズのみ対応。

## 美しく可読性の高い出力を実現 1,200dpiの高解像度

小さな文字や細い線の再現性にすぐれた1,200dpiのプリント解像度を実現。より忠実な再現によりドキュメントの可読性を高め、美しく高品位なプリントアウトができます。

※印刷速度が低下します。

## 不定形用紙を自動測定 用紙サイズ測定機能

原稿台ガラス面にセットした不定形用紙のサイズを自動で測定します。測定した用紙サイズは本体メモリーへの登録も可能。伝票などの不定形用紙を扱うオフィスで活用できます。

※C451iは原稿送り装置での測定も可能。



## 最大1,200mmのパナー印刷が可能 長尺プリント機能

オプションの長尺用紙セットガイドを使用し、最長1,200mmまでの長尺印刷が可能です。幅90mmの細長い用紙にも対応しているため、多彩なサイズのPOPやパナーが作成できるので活用シーンが広がります。

※オプションの長尺用紙セットガイドMK-730の装着を推奨。

## 操作パネルに表示したWebサイトを印刷できる Webブラウザ閲覧・プリント

Webブラウザ機能に対応。操作パネルにWebサイトを表示し、プリントアウトができます。Webサイト上のPDFファイルも、ページを指定して必要な部分だけプリント可能。サイトから訪問先の地図を手軽にプリントするなど、便利に使えます。

## 複合機で印刷可能 お役立ち用紙

コピー用紙だけの印刷ではなく、長尺用紙、耐水紙、クリアホルダー、マルチカードなどへも印刷可能です。いままで外注していた販促物も内製化でき、コスト・時間の削減に貢献できます。

※画像品質を保証するものではありませんので、予めご了承ください。  
※各用紙を当社オフィス用品購買サイト「bizconcie」よりご購入頂けます。

## USBメモリーからダイレクト出力 USBポート標準搭載

本体操作パネル横にUSBポートを標準搭載。USBメモリーを差し込むと操作画面がポップアップし、少ないステップで、USBメモリー内のデータのダイレクトプリントや本機のボックスへの保存などができます。また、USBメモリーからのプリント時には自動でウイルスチェックを行うので安心して利用できます。

※USBメモリーの種類により、正しく動作しない場合があります。  
※対応ファイル形式:PDF、コンパクトPDF、JPEG、TIFF、XPS、コンパクトXPS、OOXML(docx、xlsx、pptx)  
※印刷結果がPCの画面で見えるものと異なる場合があります。  
※ウイルスチェック機能は、オプションのLK-116が必要です。



## ドライバーなしで手軽に印刷できる E-mail 受信プリント


出力したいファイルをE-mailに添付して本機宛に送信するだけで、手軽にプリントできます。

※対応ファイル形式:PDF、コンパクトPDF、JPEG、TIFF、XPS、コンパクトXPS、OOXML(docx、xlsx、pptx)  
※オプションのLK-110v2が必要です。

## 2つのネットワーク環境でプリント&スキャン VLAN(Virtual LAN)に対応

論理的に複数のネットワークに分割するVLAN機能に対応。外部接続ネットワークと内部専用ネットワークや、社内専用とゲスト専用、複数の企業が入居するオフィスなどで、ネットワーク毎にデータを分離。安全に複合機が利用できます。

※詳細につきましては、販売担当者にお問い合わせください。



## その他のコピー機能

- 原稿に応じた「画質モード」(文字、文字/写真、写真、薄文字原稿、地図、コピー原稿)
- 用途に合わせた「出力モード」(両面印刷、ページ集約、リポート、グループ、ソート、シフト、小冊子、とじしろ)
- 多彩な「原稿読み込み」(連続読み込み、混載原稿、とじしろ、原稿セット方向、薄紙、Z折れ原稿、汚れ軽減モード、プログラムジョブ、白紙原稿除去)
- 目的別に設定できる「コピーモード」(ブック原稿、ページ連写、インデックス原稿、カタログ原稿)
- 選べる「レイアウト調整」(拡大/縮小、拡大連写、画像の収め方、鏡像、画像シフト、自動画像回転)
- 便利な「ページ挿入」(カバーシート、OHP合紙、インターシート、章分け、差し込みページ)
- 活用が広がる「画像追加」(日付/時刻、ページ番号、スタンプ、ウォーターマーク、ヘッダー/フッター、オーバーレイ、登録オーバーレイ)
- 必要な部分のみコピーできる(枠消し、原稿外消去)
- 数々の「コピーセキュリティ」(コピープロテクト、繰り返しスタンプ、コピーガード※、パスワードコピー※)  
※オプションのセキュリティキットSC-509が必要です。

## その他のプリント機能

- プリンタードライバーを自分用にカスタマイズできる「Myタブ機能」
- タブ紙(インデックス紙)への印刷
- 本票と控えを一度にプリントする「カーボンコピーモード」
- A3サイズより一回り大きな「SRA3サイズへの印字」が可能
- 絵柄の周囲に白い隙間が出ないように出力する「自動トラッピング機能」
- プロ仕様のグラフィックユースに対応する「Fieryイメージコントローラー」 ※オプション

※一部の機能は、クラシックスタイルでのみ対応。

# CONNECT WORK

## SCAN/FAX

高性能、高機能を実現したスキャン&ファクス機能。  
高速、高品質、高効率により、業務効率の向上に貢献します。



### 高い生産性を実現した 優れたスキャン性能

高速スキャンを実現した自動両面同時読取り原稿送り装置(ADF)をご用意。一度に多枚数の原稿をセットでき、スキャンの時間も手間も大幅に短縮します。また、スキャン時の原稿の傾きを補正するスキュー補正精度を大幅に向上させ、傾きを抑えた高精度なスキャンを実現しています。

|        | C451i               | C361i/C301i/C251i   |
|--------|---------------------|---------------------|
| ADF    | 標準                  | オプションDF-714         |
| 読取り速度  | 280面/分(両面原稿 140枚/分) | 200面/分(両面原稿 100枚/分) |
| 原稿積載枚数 | 330枚                | 140枚                |

#### ■ 重送検知センサー


原稿に超音波を当て、原稿と原稿の間にある空気層を判別し重なりを検知。重送検知時には読み込みが完了した原稿のプレビューも表示されるので、スキャン操作を最初からやり直すことなくジョブを再開できます。

※C361i/C301i/C251iはオプションの自動原稿送り装置DF-714装着時。

### FAXキット非装着機からもファクスを送信 「bizhub ファクス連携送信」

FAXキットが非装着の複合機(子機)から、FAXキットが装着された複合機(親機)を経由してファクスを送信できます。わざわざ遠くのファクス付き複合機へ移動することなく、近くの複合機からファクス送信が可能となります。また、ファクス回線を集約することでコスト削減にも貢献します。

※親機と子機の両方に本機能をインストールする必要があります。 ※今秋対応予定



### ペーパーレス化を促進する 受信データのボックス保存

受信したファクスデータをTSI(発信元情報)またはFAX番号※によって自動振り分けし、本体ボックスに自動保存。クライアントPCやメール宛先への自動転送機能を設定することで、受信文書の仕分けや配布の手間と時間を節約します。さらに、本体のSMB共有フォルダーにも転送が可能。転送ファクス、TSI受信振り分けなどの機能に対応しています。受信ファクスの保存先が増えることで、ペーパーレス化を促進します。

※ナンバーディスプレイ契約が別途必要です。

#### TSI受信振り分け

#### ナンバーディスプレイ振り分け

A社  
ファクス

B社  
ファクス

#### 転送ファクス

ファクス



TSIまたはFAX番号で振り分けたファクスをA社専用のボックスに保存



B社担当者のメールアドレスへ転送




1回線目はボックスにファクスを転送



2回線目以降は出力


#### 複合機のSMB共有フォルダー



### 受信ファクスの転送設定をかんたんに 「bizhub おでかけファクスモード」

ホーム画面のボタンから簡単操作でファクスの転送設定を切り替えることができます。オフィス勤務中は紙出力、外出中はメール転送に切替などシーンにあわせた転送先設定が可能です。

※アプリはKonica Minolta MarketPlaceより無償提供。



### 受信ファクス文書を確認&出力できる 「ファクス受信ボックス」

ホーム画面に「ファクス受信ボックス」ボタンを設定することで、簡単なステップで受信したファクスを確認、管理、出力できます。必要なファクス文書のみ印刷できるので、不要書類の印刷防止、印刷コスト削減にも効果的です。

### 白紙原稿をスキャンから除外する 白紙除去機能

ADFにセットした原稿に白紙ページが含まれている場合に、白紙ページをスキャン対象から除外します。白紙として検出された原稿は、原稿枚数としてカウントしません。



## 大きなスキャンデータを手軽に送信する 「スキャン(URLを通知)」

スキャンデータを本機内に保存し、保存先のURLをメールでユーザーに送付する「スキャン(URLを通知)」ボタンをホーム画面に配置可能。E-mailで添付できないような大きなスキャンデータを簡単・手軽にメール送信できます。

## 自分のメールアドレスにスキャンデータを 即座に送信する「スキャン(自分にメール)」


スキャンデータをすぐに自分宛に送ることができます。認証設定によりセキュリティーにも配慮。ホーム画面に「スキャン(自分にメール)」ボタンを設定できるので、簡単なステップで即座にスキャン&送信が可能です。

## 小サイズ原稿を簡単操作でスキャンできる 「IDカードスキャン」

保険証や免許証などの小サイズ原稿を、簡単な操作でスキャン送信できます。カードの表と裏を1つのファイルにまとめたり、個別のファイルに分けたり目的にあわせてスキャンできます。

## スキャンジョブを効率化する 用途に応じた保存・送信先設定

スキャンした原稿は、用途に応じてさまざまな文書フォーマットに変換し、本体ボックスやUSBメモリーへの保存ができます。また、E-mail、SMB、FTP、WebDAVなどを介して、PCやサーバーへ送信・保存することも可能です。



※オプションのi-Option LK-110 v2が必要です。

## ドキュメント活用の幅を広げる 紙文書の電子化

紙文書をスキャンして、PDF形式やOOXML形式のファイルに変換できます。業務や目的に合わせてファイル形式を選べるので、文書の二次利用の幅が広がります。

### ファイル変換形式

|  |                |
|--|----------------|
| PDF/A(長期保存用)                               | 標準             |
| PDFのWeb最適化(リニアライズドPDF)                     | 標準             |
| 暗号化PDF(デジタルID)                             | 標準             |
| サーチャブルPDF(OCR文字認識)                         | LK-110 v2が必要   |
| OOXMLファイル<br>(拡張子:.docx/.xlsx/.pptx)変換     | LK-110 v2が必要*1 |
| OOXMLファイル<br>(拡張子:.docx/.xlsx/.pptx)変換+OCR | LK-110 v2が必要   |

※1 pptx変換は本体標準機能です。

## その他の主なスキャン&ファクス機能


- 約2秒の高速電送を実現する「スーパー G3規格」
- PCからペーパーレス送信する「ダイレクトファクス」
- 受信データを「サーチャブルPDF化」  
※オプションのi-Option LK-110 v2が必要です。
- 複数のファクスを集約できる「最大4回線のFAX機能」
- 互換性の広いインターネットファクス「W-NET FAXに対応」
- 通信コストを軽減する「IPアドレスファクス」
- 最大2,000件(グループ100件)の「宛先登録」
- 白紙原稿をスキャンから除外する「白紙除去機能」
- 長い原稿をADFで読み取る「長尺スキャン」

## タスクオートメーションツール

※別売商品

## 電子化業務を大幅に効率化する 「Dispatcher Phoenix」

ファイル収集から処理・配信まで、ドキュメントの電子化プロセスを自動化するソフトウェアです。複合機の操作パネルからの入力データやQRコード・バーコード・OCR等からの抽出データを利用し、あらかじめ設定した条件によってファイルのリネーム・フォーマット変換・処理の分岐等を行い、ドキュメントごとに配信先へ自動的に格納します。煩雑な作業もボタン一つの簡単な操作で実行が可能。作業開始時間を設定できるため時間にとらわれず電子化作業を効率的に行えます。クラウドサービスとの連携も含めた幅広い拡張性と汎用性により、お客様のビジネスやオフィス環境に合わせたワークフローを柔軟に構築できます。



## 文書仕分けを効率化する 「仕分け名人」


ファイルのリネーム処理やストレージ上の指定フォルダーへの自動保存など、スキャンやファクスの仕分け作業を効率化します。社内ネットワーク環境で利用できる自社運用型で、ボックスやフォルダーの監視ができます。

※一部の機能は、クラシックスタイルでのみ対応。

# CONNECT WORK

## MOBILE

モバイル端末との高度な連携が可能。  
場所を選ばない新しいワークスタイルを実現します。



### モバイル端末との連携を強化 モバイル通信機能を搭載

#### ■NFC搭載 Android デバイスとの連携

NFC (Near Field Communication) 搭載端末に対応したモバイルタッチエリアを設置。Android デバイスに Konica Minolta Mobile Print をインストールすることで、Android デバイスを bizhub に登録できます。モバイルタッチエリアに Android デバイスをかざすだけで、選択したファイルをプリントできます。また、bizhub にセットした原稿をスキャンし、Android デバイスやクラウドストレージなどへの保存も可能。ユーザー認証を設定している場合には、Android デバイスをかざすだけでログインできます。

※Android デバイスは OS4.4 以上を搭載している必要があります。

※無線 LAN 環境が必要です。



#### ■iOS デバイスとの Bluetooth LE 連携

Bluetooth LE (Low Energy) を利用し、ユーザーの近くにある bizhub を Konica Minolta Mobile Print で検索して登録できます。iOS のアクションボタンにも対応しているため、各種アプリからのプリントやスキャンデータの共有などがスムーズに行えます。さらに、ユーザー認証を設定している場合には Bluetooth LE を利用してログインできます。

※オプションのデバイス接続 I/F キット EK-609 が必要です。

※無線 LAN 環境が必要です。



### 無線環境をより手軽にする 無線 LAN・親機モードを搭載

bizhub 本体だけでローカルな無線 LAN 環境を構築する親機モードに対応。社内 LAN と切り離れた無線 LAN 環境の構築が可能です。社内 LAN を経由しないため、外部から持ち込んだモバイル端末でも、よりセキュアな連携ができます。



### さまざまな端末から柔軟に印刷できる 各種プリントサービスへの対応



#### ■Konica Minolta Mobile Print

コニカミノルタが提供するモバイル用アプリです。シンプルで直感的なユーザーインターフェースで、モバイル端末と bizhub との連携により、スキャンデータの取り込みやクラウドストレージへの保存・共有、ドキュメント、写真の印刷などがスピーディーにセキュアに行えます。認証印刷およびセキュリティ印刷に対応しているため、機密文書のプリントも安心です。

※iPhone®/iPad™/iPod touch® は App Store より、Android™ OS は Google Play より無償ダウンロードできます。ダウンロードの際、通信費が別途必要です。



#### ■AirPrint

iOS4.2 および Mac OS X 10.7 から対応している Apple の標準印刷システムです。デバイスへのアプリインストールなしで、無線 LAN 上にある対応プリンターが利用できます。



#### ■Mopria Print Service

Mopria Alliance が提供する無線印刷技術です。Android4.4以降搭載のデバイスからプリント出力することができます。

# CONNECT IT



## 最先端のIT化とDX化を推進

bizhub本体をコニカミノルタが遠隔管理。ファームウェアの自動更新やリモート監視などの多種多様なサポートやクラウドサービスとつながります。

### お客様の管理負担を軽減するリモートサービス「コニカミノルタiCare」

コニカミノルタiCareは、遠隔診断により、故障の未然防止や故障時の迅速な対応を実現。マシンのダウンタイムを最小限に抑えることが可能です。カウンター数の自動データ送信により管理を簡素化。故障時の自動通報、パーツや消耗品の状態を管理することで、適切なタイミングにトナーの自動配送を行うなどお客様の手を煩わせないサポートを提供します。ファームウェアの自動更新やパネル画面をお客様と共有できる遠隔サポートなどのサービスも展開しています。また、複合機の利用状況を毎月レポートでご確認いただけます。



※トラブルの内容により、一部通報されない場合があります。

### QRコードにアクセスしモバイル端末で確認サポート情報リンク

複合機のマニュアルなどサポート情報へのリンクをQRコードで画面に表示し、簡単にアクセスできます。管理者不在のオフィスでも安心してご使用いただけます。

※アプリはKonica Minolta MarketPlaceより無償提供。

### クラウドサービスとの連携を強化「bizhub Connector」「bizhub スキャン」(別売商品)

本機の操作パネルから各種クラウドサービス※1に接続し、スキャンデータのアップロードや、ダイレクトプリントなどの連携※2ができます。また、本機にログインした後、クラウドサービスなどへの認証情報を一度だけ入力・保存することで、その後はサイレントモードでの自動ログインも可能です。

クラウドサービス連携 6つのアプリケーションをご用意

**bizhub Connector for Box** ※3

**bizhub Connector for OneDrive for Business** ※3

**bizhub Connector G-1 for Google Apps**

**bizhub Connector E-1 for Works with Evernote**

**bizhub Connector S-1 for Microsoft SharePoint** ※4

**bizhub スキャン for Dropbox** ※3

※1 Box, OneDrive, Google Drive, Gmail, Evernote, Dropbox

※2 「bizhub Connector」はスキャンデータのアップロードとダイレクトプリントに対応、「bizhub スキャン」はスキャンデータのアップロードのみ対応しております。

※3 アプリはKonica Minolta MarketPlaceより提供。

※4 企業内サーバー SharePoint2007/2010/2013/2016

### 小切手、領収書スキャンの手間を削減するbizhub スキャンイメージ分割アプリ

ガラス面に領収書、レシート、小切手などを複数枚並べてスキャンするだけで、それぞれ分割して画像データ化。複数枚まとめてスキャンすることでスキャン作業の手間を削減します。

※別売商品。アプリはKonica Minolta MarketPlaceより提供。

### 場所にとられない働き方を実現する「bizhub essentials」


INFO-Palette Cloudのbizhub essentials ※1は、複合機とクラウドストレージを連携させ、効率的な複合機活用業務を実現できるクラウドサービスです。社内・社外(外出先やテレワーク)を問わず、複合機を介して情報共有を円滑にし、効果的に業務を行えます。事務所に居なくても受信ファクスの確認やファクス送信ができ ※2、また、クラウドを介してオフィスの複合機へ印刷したり、紙文書の電子化も可能なため、場所や利用端末を選ばない新たな働き方を実現します。

※1 別途契約が必要です。 ※2 bizhub essentials オプションのremote faxが必要です。

### クラウドを活用したファイル共有Box連携

「Box」はファイル共有によって、コンテンツのシェアとコラボレーションを可能にするクラウドストレージです。bizhubからスキャンデータやファクスの受信文書を「Box」に保存し、PCやモバイル端末から、いつでもどこからでもアクセスできます。企業向けクラウドサービスとして強固なセキュリティで、より安全・便利なデータ活用を実現します。

※30日間ご利用可能なお試し版(無料)をご用意。お試し期間経過後は「Box」の有償メニュー (Businessプラン/ Business Plusプラン/ Enterpriseプラン)にお申込みいただくことで継続してご利用いただけます。



※Box上のデータを直接複合機からプリントするには「bizhub essentials」のお申し込みが必要です。

# CONNECT SECURITY



## 情報をしっかり守る安全性能

企業の危機に直結する情報漏洩を防ぐ堅牢性に配慮。デジタルデータや紙文書のセキュリティー課題に対し、最新技術で対応。情報アクセスにおける複合機と安心・安全をつなぎ、IT管理者の負担を軽減します。

### 管理者の負担を軽減する「bizhub SECURE」




データの保護は多くの企業にとって大きな課題となっています。トータルセキュリティー設定サービスbizhub SECUREによって高度なセキュリティー設定を実施した bizhub は、SSD内に保管するお客様のデータを、より強固に守ります。さらに、セキュリティー設定の状態を監視できる bizhub SECURE Notifier アプリ\*を提供。設定が変更されたときは複合機のパネル、またはメールで管理者へ通知します。

※別売商品。アプリはKonica Minolta MarketPlaceより提供。

### パスワードで出力を保護するセキュリティー印刷

プリンタードライバー画面で文書にIDとパスワードを設定すると、本機の操作パネルで同じIDとパスワードを入力するまで文書が本機のSSDでストックされます。文書に設定したIDとパスワードが照合されるまで出力されずに保護されるので、重要な文書を出力したい時や、限られたユーザーのみに出力の受け取りを許可したいときなどに有効です。ホーム画面にあるセキュリティー印刷ボタンを使用することで、簡単にセキュリティー印刷ができます。



### PCのログイン名を使った簡単セキュリティー印刷

PCのログイン名がセキュリティー印刷のIDとして使用されるため、IDの入力を省略でき、認証をしていなくても簡単にセキュリティー印刷ができます。

### 印刷完了プリントランプの採用

印刷状況を示す白色LED(プリントランプ)を採用しました。印刷完了時にプリントランプが点灯し、周囲のユーザーに知らせます。印刷物の取り忘れを減らし、情報漏洩のリスクを軽減します。



### 安心を常時提供する新機能 暗号化機能付SSD

セキュリティー機能を高めるために、新たに256GBの暗号化機能付SSDを採用。利用する端末との相性の問題もなく、常時暗号化されるので、手間をかけずに常に高度なセキュリティーを維持します。

### 不正利用による情報流出を回避するさまざまなユーザー認証

オフィス規模や導入済みのシステムなどに合わせて最適な認証システムを選ぶことができます。また、セキュリティーを損なうことなく操作性を高めるシングル・サインオンにも対応しています。

#### ■ 本体認証

本体のみで認証を行うことができます。コピー、プリント、スキャン、ファクス\*の機能ごとに、詳細な利用制限の設定も可能です。

※オプションのFAXキットFK-514が必要です。

#### ■ 非接触ICカード認証

FeliCaなどの非接触ICカード\*1によるユーザー認証ができます。社員認証と認証システムを一本化できるSSFC(Shared Security Formats Cooperation)仕様にも対応。また、非接触ICカード以外でも、NFCに対応したAndroid端末\*2での認証が行えます。



※オプションのICカード認証装置AU-206が必要です。

※1 対応非接触ICカード

AU-206:「FeliCa(IDm)」「SSFC」「FCF」「FCF(キャンパス)」「MIFARE(UID)」

※2 HCE(Host Card Emulation)に対応したAndroid 4.4以降のAndroid 端末、およびKonica Minolta Mobile Printが必要です。

#### ■ バイオメトリクス認証

指の静脈を利用する精度の高い認証ができます。手軽さに加え、ハイレベルなセキュリティーシステムの構築が可能です。


※オプションの生体認証装置AU-102とワーキングテーブルWT-506が必要です。

## 複合機と各デバイスを安全に繋ぐ ウイルススキャン機能



PC、タブレット、USBメモリーなどと複合機を安全に接続するためにBitdefender社のスキャンエンジンをベースにした強固なウイルススキャン機能を搭載しています。ホワイトリストだけではなく、ウイルススキャンをファイル単位で行うことで、ファイルに感染したウイルスを検知します。複合機へのファイル入力時のチェック&管理者へ通知によりウイルスを発見。また、複合機からのファイル出力時のチェックで、ウイルスファイルの拡散を防止。さらに定期的に複合機内のファイルをチェックし、リスクのあるファイルを発見し、複合機に潜在しているリスクを検知します。

※オプションのi-Option LK-116が必要です。 ※インターネット環境が必要です。




## セキュリティと利便性向上を両立できる サーバーレスユビキタスプリント

あらかじめ送信したプリントジョブをオフィスネットワーク内の任意の複合機から、認証後に出力させるユビキタスプリントをサーバーレスで実現。本機がユビキタスプリントの親機として、プリントサーバーに変わる動きをするため、低コストで手軽にサーバーレスユビキタスプリントのシステムを構築できます。また、サーバーレス複合機統合認証も導入するとユーザー認証用のサーバーも必要ありません。

※最大100台までのユビキタスプリントシステムが構築できます。


※各複合機にオプションのi-Option LK-114が必要です。



## 複合機内蔵の認証サーバーで ユーザー認証が可能な「サーバーレス複合機統合認証」

ユーザー情報を1台の複合機でまとめて管理。複合機が複数台ある場合も、1台(親機)にユーザーを登録すれば他の複合機(子機)でユーザー認証が可能。複合機のみでユーザー認証が可能のため、別途専用サーバーは必要ありません。サーバーに関する専門知識がなくても導入・運用いただけます。

※別売商品 ※管理可能な複合機は30台、ユーザー数は2,000名まで。



## 複合機を統合管理し利用状況や コストを可視化する サーバー型ユビキタスプリントシステム 「Dispatcher Paragon」(別売商品)



ユーザーの利便性を高めるユビキタスプリントのほか、ユーザー別/部門別/複合機別の利用状況やコスト、操作ログを把握可能なレポート機能も備えており、オフィスネットワーク内の複合機を統合的に管理できます。

## コピーからの情報流出を防止する 地紋セキュリティー機能

コピープロテクト機能に加え、セキュリティーレベルの高いコピーガード機能/パスワードコピー機能を装備。特殊な地紋セキュリティーパターンを原稿上に付加して出力することで、不正な2次コピーや重要文書の第三者への漏洩を防止します。

※オプションのセキュリティーキットSC-509が必要です。

コニカミノルタの地紋セキュリティー機能を搭載した機種のみで有効です。

条件により機能が有効に働かない場合があります。

## 認められた高度なセキュリティー ISO/IEC15408 認証

コニカミノルタの複合機は、セキュリティー機能の信頼性を客観的に証明するための国際標準規格、CC認証(Common Criteria, ISO/IEC15408)を取得しています。bizhub C451i/C361i/C301i/C251iでは、「HCD-PP v1.0(Protection Profile for Hardcopy Devices)」に適合したCC認証を申請中です。

※本製品(または本システム)において取得している情報セキュリティーに係る認証は、所定の評価基準及び評価方法に基づく評価の結果、認証要件に適合していることを示すものであり、本製品(または本システム)に脆弱性が全くないことを保証するものではありません。

## その他の主なセキュリティー機能

- E-mailの送信時のセキュリティーを設定できる  
「SMTP認証/POP before SMTP認証」
- ネットワーク間の通信データを暗号化できる「SSL/TLS プロトコル」
- SSDへの不正アクセスを防止する「ストレージロックパスワード機能」
- 機密情報を安全に管理する「TPM(Trusted Platform Module)機能」  
※オプション

## <文書からの情報流出を回避する、暗号化PDF>

- パスワードによる暗号化、デジタルIDによる暗号化、電子署名の追加  
※暗号化にデジタルIDを利用する場合は、事前にデジタルIDが登録されたE-Mail宛先(S/MIME送信)を複合機の短縮宛先に登録する必要があります。  
※電子署名を行う場合は、「パスワード」または「デジタルID」にてファイルの暗号化を行う必要があります。

## <FASEC 1 適合のファクスセキュリティー>

- 入力ミスによる誤送信を抑制する「宛先2度入力」
- ボタンの押し間違いによる誤送信を抑制する「相手先番号確認表示」
- 発着呼衝突による誤送信を防ぐ「ダイヤルトーン検出機能」
- ファクス受信紙の放置を防ぐ「メモリー受信&PC転送」
- 確実な送信を確認できる「通信結果レポートと操作パネルでの結果確認」

## <コニカミノルタ独自のファクスセキュリティー>

- 確実なチェックで誤送信を防止する「送信承認パスワード機能」
- 誤接続による誤送信を抑制する「相手先確認(CSI照合)送信」
- 音声案内で誤送信を防ぐ「送信時の音声読み上げ機能」  
※オプション
- セキュリティー管理に役立つ「特定トレイからの給紙機能」


# CONNECT HIGH PRODUCTIVITY

豊富な給紙オプションに加え、紙の種類を検知する紙種センサーを搭載。  
ダウンタイムを削減し、高い生産性を実現します。

## 紙の種類を検知する紙種センサー

複合機が用紙の坪量、封筒など、用紙の種類を自動検知。さまざまな用紙でも最適なトナー調整や紙送りをすることで、最適かつ高品質な印刷が可能です。

※C451iは標準装備。C361i/C301i/C251iはオプションの紙種センサーIM-103が必要です。



## 異サイズ対応給紙キャビネット

PC-417※には大容量用紙カセットが2つ搭載されており、一方の用紙カセットから本体へ給紙しているときでも、もう一方に用紙を補給できるため、用紙補給のために出力を中断する必要がありません。キャビネットには、使用頻度の高いA4とB5用紙が搭載できます。

※オプション

## マニュアルステーブル対応 フィニッシャー

フィニッシャーに搭載されているマニュアルステーブル機能を使うことで、ステーブルを外してコピーした原稿をとじ直す際や、出力時にステーブル設定をし忘れた場合に、その場ですぐにとじることができます。



※オプションのフィニッシャー FS-539、FS-539SD、FS-540、FS-540SDのいずれかが必要です。

## 多彩な出カスタイルに対応した 多機能フィニッシャー

小冊子製本や三つ折り、ステーブル、パンチなどを自動処理する多機能フィニッシャーを目的に応じて複数タイプから選べます。高速出力に加え、多彩な出力や仕上げの内製化が可能です。



## フィニッシング機能一覧


| 対応機種               | C451i   | C361i / C301i / C251i | FS-540 <sup>※1,2</sup>  | FS-540SD <sup>※1,2</sup>  | FS-539 <sup>※1,2</sup>   | FS-539SD <sup>※1,2</sup> | FS-533 <sup>※3</sup>                           | JS-508/JS-506 <sup>※4</sup> |
|--------------------|---|-----------------------|---|---|--|--------------------------|--|-----------------------------|
| 機能                 | 加工イメージ  |                       |   |   |  |                          |  |                             |
| 仕分け(シフトソート)機能      | 1部ずつ排紙位置をずらして排紙する   |                       |   |   |  |                          |  |                             |
| ステーブル機能            | コーナーステーブル<br>コーナーステーブル(平行) <sup>※5</sup><br>コーナーステーブル(平行) <sup>※5</sup><br>2点ステーブル(サイド) |                       | 薄紙/普通紙(52~80g/m <sup>2</sup> )<br>A4, B5: 最大100枚 / B4: 最大65枚<br>A3, A5: 最大50枚<br>普通紙(81~90g/m <sup>2</sup> )<br>B4, A4, B5: 最大60枚 / A3, A5: 最大50枚 | 薄紙/普通紙(52~90g/m <sup>2</sup> ): 最大50枚<br>厚紙(91~120g/m <sup>2</sup> ): 最大30枚<br>普通紙(121~209g/m <sup>2</sup> ): 最大15枚 | 薄紙/普通紙(52~90g/m <sup>2</sup> )<br>A4, B5: 最大50枚 <sup>※5</sup><br>A3, B4: 最大30枚 <sup>※6</sup> |                          |  |                             |
| 製本(小冊子)機能&折り機能     | 中とじ<br>中折り<br>三つ折り(3枚可能)  |                       |   | 最大20枚   |  | 最大20枚                    |  |                             |
| Z折り機能              | Z折り   |                       | Z折りユニットZU-609<br>52~90g/m <sup>2</sup>  |   |  |                          |  |                             |
| パンチ機能              | 2穴<br>上2穴   |                       | パンチキット<br>PK-526<br>300g/m <sup>2</sup> まで対応可能  |   | パンチキット<br>PK-524<br>300g/m <sup>2</sup> まで対応可能   |                          | パンチキット<br>PK-519<br>157g/m <sup>2</sup> まで対応可能 |                             |
| カバーシート機能&インターシート機能 | カバーシート<br>インターシート   |                       | ポストインサーターPI-507<br>or 標準機能  |   | 標準機能   |                          | 標準機能   | 標準機能                        |

※1 フィニッシャー装着時での胸内排紙が可能です。排紙先は最大で3つまで設定できます。FS-540/FS-540SDは、ジョブセパレーターJS-602を装着すれば、胸内排紙を含め最大4つまで設定できます。 ※2 C451i/C361i/C301i/C251iは中継送ユニットRU-513が必要です。 ※3 C451iにFS-533装着時はMK-607が必要です。 ※4 JS-508はC451i用、JS-506はC361i/C301i/C251i用の機能別振り分け用オプションです。ソート機能は機能的な機能のため、多枚数出力する場合はFS-540/FS-540SD/FS-539/FS-539SD/FS-533のいずれかを選択ください。 ※5 FS-540/FS-540SD/FS-539/FS-539SDの平行ステーブルは、A3、A4タテ、A4ヨコ、B5タテおよびA5ヨコに対応しています。但し、A3、A4ヨコは手動設定が必要です。 ※6 FS-533のコーナーステーブルは平行のみとなります。

## 仕事の効率をアップする 豊富な給紙オプション

給紙容量は本体標準トレイとマルチ手差しで、1,365枚。オプションの給紙キャビネットを装着すると最大4,155枚の給紙が可能です。さらに、大容量給紙ユニットを装着することで最大7,615枚\*の大量給紙を実現。給紙回数を減らすことでダウンタイムを削減します。

※給紙キャビネットPC-416またはPC-417と大容量給紙ユニットLU-302装着時



# CONNECT ECO FRIENDLY

筐体の素材から消費電力まであらゆる面で環境に配慮し、  
持続可能な社会とつながります。

## 環境保全を推進する 再生素材の採用

コニカミノルタ独自のケミカルプロセッシング技術をさらに進化させ、PCR比率\*を約70%まで高めた再生PC/PETを外装材に、約95%まで高めた再生ABS樹脂を内装材に新規採用しています。これにより、再生素材の使用は本体総樹脂量の重量比で約35%、表面積比では約88%まで高まりました。再生素材の積極的な採用で資源の有効活用に貢献し企業の環境保全を推進します。

\*PCR (post-consumer recycling) 比率: 再生素材中で使用される  
市中回収材料の割合

## 環境負荷を低減する スリープ中の消費電力0.5W

新規開発した電源ユニットでは、低電圧回路の方式や制御方法を見直すことで、更なる高効率化を実現しスリープ中の消費電力を0.5Wに低減。環境負荷の低減に貢献するとともに、TCO削減にも効果を発揮します。

## 環境性能に厳しい独自基準 グリーンプロダクツ

コニカミノルタの環境負荷低減への取り組みとして、製品の環境性能を評価する独自の「グリーンプロダクツ認定制度」を設置。本機を「グリーンプロダクツ」に認定しました。持続可能な社会の実現に向けて、自社製品に独自の厳しい基準を設けることで、環境配慮のための技術革新に努めています。

\*グリーンプロダクツ認定制度については下記のWebサイトをご参照ください。  
<https://www.konicaminolta.jp/about/csr/environment/activity/solution.html>

## 日本パッケージングコンテスト2019 JAPAN STAR 賞を受賞

搬送時に使用する梱包材の発泡スチロールを大幅に削減。新方式として製品を保護する緩衝材の一部を発泡スチロールからエアークッションに変更し、廃棄物の体積が半減しました。



## TEC値の基準を 大幅にクリア

随所に環境配慮テクノロジーを取り入れ、国際エネルギースタートプログラムVer3.0の基準値をクリアしています。

**C451i:0.54kWh / C361i:0.42kWh**  
**C301i:0.33kWh / C251i:0.28kWh**

## 再生可能エネルギー 100%の拠点で生産

コニカミノルタは、再生可能エネルギーの普及拡大によって世界のCO<sub>2</sub>排出量の削減に貢献します。再エネ電力証書付きの電力への切り替え、太陽光発電システムの導入などによって、コニカミノルタグループの海外複合機生産拠点は全拠点で100%再エネを達成。全世界の販売拠点においても、再生可能エネルギーの導入を拡大しています。

## 幅広い視野での環境対応 さまざまな環境基準に適合

地球温暖化などの環境問題への対応として、エネルギー効率の高いオフィス用機器の開発・導入を目的とした「国際エネルギースタートプログラム」をはじめ、世界各国の環境基準に適合。幅広い視野で環境負荷の低減に貢献しています。



認定番号  
bizhub C451i:JR-AI-24112E  
bizhub C361i:JR-AI-24111E  
bizhub C301i:JR-AI-24110E  
bizhub C251i:JR-AI-24109E









KONICA MINOLTA

# bizhub C451i

本紙は事業者向けの商品・サービスの情報を提供しております。  
記載の価格、料金には消費税が含まれておりません。  
ご購入の際は別途申し受けます。

## オプションシステム & 価格表

**ポストインサーター [PI-507]** 120,000円 ※FS-540/FS-540SD用

**ジョブセパレーター [JS-602]** 25,000円 ※FS-540/FS-540SD用 第4排紙トレイ

**アップグレードキット [UK-115]** 76,500円

**ビデオインターフェースキット [VI-516]** 50,000円

**イメージコントローラー [IC-420]** 648,000円 ※Fiery機能を拡張します。VI-516とUK-115が必要です。

**中継搬送ユニット [RU-513]** 23,000円

★ **フィニッシャー [FS-540]** 327,000円 ※100枚とじフィニッシャー

● **パンチキット [PK-526]** 60,000円 ※FS-540/FS-540SD用パンチ機能

● **Z折りユニット [ZU-609]** 520,000円 ※FS-540/FS-540SD用Z折り機能拡張

**中継搬送ユニット [RU-513]** 23,000円

★ **フィニッシャー [FS-540SD]** 477,000円 ※100枚とじ+中とじ対応フィニッシャー

● **パンチキット [PK-526]** 60,000円 ※FS-540/FS-540SD用パンチ機能

● **Z折りユニット [ZU-609]** 520,000円 ※FS-540/FS-540SD用Z折り機能拡張

**中継搬送ユニット [RU-513]** 23,000円

★ **フィニッシャー [FS-539]** 177,000円 ※50枚とじフィニッシャー

● **パンチキット [PK-524]** 50,000円 ※FS-539/FS-539SD用パンチ機能

**中継搬送ユニット [RU-513]** 23,000円

★ **フィニッシャー [FS-539SD]** 327,000円 ※50枚とじ+中とじ対応フィニッシャー

● **パンチキット [PK-524]** 50,000円 ※FS-539/FS-539SD用パンチ機能

★ **排紙トレイ [OT-513]** 10,000円

★ **ファンキット [MK-607]** 7,800円 ※FS-533装着時に必要です。

★ **ジョブセパレーター [JS-508]** 20,000円 ※機能別排紙振り分け

★ **フィニッシャー [FS-533]** 120,000円 ※インタータイプ

● **パンチキット [PK-519]** 45,000円 ※FS-533用パンチ機能拡張

**FAXキット [FK-514]** 120,000円 ※スーパーG3ファクス/IPアドレスファクス機能拡張 2回線増設時はFK-514がもうひとつ必要です。

**FAXキット [FK-515]** 120,000円 ※FAXを3回線、4回線まで増設できます。1個で1回線分のFAX機能を拡張します。MK-742が必要です。

**FAXキット [FK-516]** 50,000円

**FAX済みスタンプユニット [SP-501]** 5,000円

**取付キット [MK-742]** 40,000円 ※3回線、4回線増設時に1つだけ必要です。

**クリーンユニット [CU-102]** 85,000円

**ワーキングテーブル [WT-506]** 10,000円

**生体認証装置 [AU-102]** 59,800円 ※置き台として、WT-506が必要です。

**ICカード認証装置 [AU-206]** 59,800円 ※置き台として、WT-506または取付キットMK-735が必要です。

**オフラインステープラー [FS-P04]** 30,000円 ※置き台として、WT-506が必要です。

**キーボード [KP-102]** 12,800円

**ICカード認証専用取付キット [MK-735]** 4,000円

**セキュリティーキット [SC-509]** 163,000円

**長尺用紙セットガイド [MK-730]** 25,000円

**大容量給紙ユニット [LU-302]** 210,000円 ※3,500枚給紙、A4/letterサイズ対応

**大容量給紙ユニット [LU-207]** 350,000円 ※2,750枚給紙、SRA3サイズまで対応

**専用デスク [DK-516]** 50,000円

**キャスターテーブル [DK-705]** 20,000円 ※FS-539/SD、FS-540/SDは同時装着できません。

**給紙キャビネット [PC-116]** 100,000円

**給紙キャビネット [PC-216]** 150,000円

**給紙キャビネット [PC-416]** 250,000円

**給紙キャビネット [PC-417]** 350,000円

**本体 C451i** 2,705,000円  
★排紙オプションは必ずご選択ください。

・570枚×1段  
・ユニバーサルトレイ

・570枚×2段  
・ユニバーサルトレイ

・移載キャビネット (2,750枚×1段)

・並列キャビネット (左1,650枚+右1,100枚)



# 連携ソリューション製品価格表

※仕様・動作環境についてはホームページまたは各製品カタログをご覧ください。

## ■仕分け名人 V2

| 商品名               | 標準価格(税別) |
|-------------------|----------|
| 仕分け名人 V2 基本機能版    | 30,000円  |
| 仕分け名人 V2 FAX連携版   | 50,000円  |
| 仕分け名人 V2 アップグレード版 | 20,000円  |

※ソフトウェアはダウンロードサイトでの提供です。  
インストール・アンインストールのライセンス認証時にインターネット環境が必要です。

| サポート項目   | 料金(税別)       |
|----------|--------------|
| インストール料金 | 3,000円/ライセンス |
| 操作教育指導料金 | 5,000円/30分   |

※1 訪問あたり別途基本料金(10,000円)を申し受けます。(移動距離が弊社拠点より31km以上の場合はお問合せください)

## ■Dispatcher Phoenix

| 商品名(ソフトウェアライセンス)  | 標準価格(税別)  |
|---|-----------|
| Dispatcher Phoenix ベーシックライセンス   | 204,500円  |
| Dispatcher Phoenix ベーシックライセンス(1-9 Active Inputs)<br>ソフトウェアメンテナンスライセンス | 20,200円/年 |

| サポート項目   | 料金(税別) |
|----------|--------|
| インストール料金 | 別途お見積  |
| 操作教育指導料金 | 別途お見積  |

## ■複合機便利機能アプリ

| 商品名  | 標準価格(税別)  |                            |
|--|---|----------------------------|
| bizhub Connector for Box <sup>※1</sup>                   | 14,850円/台   | Box向け                      |
| bizhub Connector for OneDrive for Business <sup>※1</sup> | 14,850円/台   | OneDrive for Business向け    |
| bizhub Connector G-1 <sup>※2</sup><br>デバイスライセンス(1デバイス)   | 15,000円/台   | Google Apps™<br>向け         |
| bizhub Connector S-1 <sup>※2</sup><br>デバイスライセンス(1デバイス)   | 15,000円/台   | Microsoft<br>SharePoint®向け |
| bizhub Connector E-1 <sup>※2</sup><br>デバイスライセンス(1デバイス)   | 15,000円/台   | Evernote®向け                |
| bizhub スキャン for Dropbox <sup>※1</sup>                    | 初期:5,000円/台<br>月額:2,000円/台                        | Dropbox向け                  |
| bizhub スキャンイメージ<br>分割アプリ <sup>※1</sup> <sup>※3</sup>     | 初期:オープン価格<br>月額:[基本料金] 500円/台<br>[従量料金] 10円/1スキャン | —                          |

※1 当社オフィス用品購買サイト「bizconcie」からのご購入となります。ダウンロードにはインターネット環境が必要です。  
※2 複合機1台あたり5,000円のセットアップ料金を申し受けます。後付の場合は、別途、出勤費用を1訪問あたり5,000円申し受けます。  
※3 基本料金とスキャンの回数に応じた従量料金の合算金額を毎月お客様へご請求させていただきます。

## ■i-Option

| 商品名                              | 機能名称          | 標準価格(税別) |
|----------------------------------|---------------|----------|
| ライセンスキット LK-104 v3 <sup>※1</sup> | 音声ガイド         | 15,000円  |
| ライセンスキット LK-106                  | バーコードフォント     | 15,000円  |
| ライセンスキット LK-107                  | Unicodeフォント   | 15,000円  |
| ライセンスキット LK-108                  | OCRフォント       | 15,000円  |
| ライセンスキット LK-110 v2               | ファイル形式拡張パッケージ | 45,000円  |
| ライセンスキット LK-111                  | ThinPrint機能   | 5,000円   |
| ライセンスキット LK-114 <sup>※2</sup>    | サーバーレスユビキタス機能 | 80,000円  |
| ライセンスキット LK-115 v2               | TPM機能         | 7,000円   |
| ライセンスキット LK-116                  | ウイルススキャンソフト   | 42,000円  |
| ライセンスキット LK-117 <sup>※3</sup>    | IPファクス機能      | 20,000円  |

※1 オプションのデバイス接続/Fキット EK-608またはEK-609が必要です。※2 使用には、月間保守料金1,000円/台(税別)が必要です。※3 オプションのFAXキットが必要です。※ライセンスキットは各2,500円の取付料を申し受けます。

## ■bizhub essentials

| サービス名   | 標準価格(税別) |        | 備考                                     |
|---|----------|--------|--|
|   | 初期       | 月額     |  |
| bizhub essentials 初期費用  | 15,000円  |        | bizhub essentials と連携する複合機1台あたりの初期設定費用 |
| bizhub essentials デバイスライセンス(5ユーザー付) <sup>※1</sup>                 |          | 1,500円 | 最低利用期間<br>1年以上                         |
| bizhub essentials デバイスライセンス+remote fax パック(各5ユーザー付) <sup>※2</sup> |          | 2,500円 |  |
| 仕分け名人 for bizhub essentials                                       |          | 1,000円 | bizhub essentials のライセンスが必要です。         |


※1 bizhub essentials デバイスライセンス(20ユーザー付)および(50ユーザー付)も選択いただけます。  
※2 bizhub essentials デバイスライセンス+remote fax パック(各20ユーザー付)および(各50ユーザー付)も選択いただけます。  
※ bizhub remote fax のご利用には、オプションのFAXキットが必要です。  
※ bizhub essentials をご利用いただくためにはオンラインストレージのアカウントが必要になります。対応のストレージのアカウントを予め取得してください。(対応ストレージ: Box / Google Drive / Drop box / One Drive)

## ■サーバーレス複合機統合認証

| 商品名                   | 標準価格(税別)                | 備考                  |
|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| サーバーレス複合機統合認証(親機台あたり) | 80,000円                 | アプリケーションのライセンス料金    |
| 設置料金(親機台あたり)          | 10,000円/台               | アプリケーションのインストール作業料金 |
| 設置料金(子機台あたり)          | 3,000円/台                | 認証設定の作業料金           |
| 認証設計料金(1案件あたり)        | 45,000円/件 <sup>※1</sup> | 認証環境の設計料金           |
| 保守料金(親機台あたり)          | 3,000円/月                | アプリケーションの保守料金       |

※1 複合機台数が11台以上の場合は、都度見積となります。  
※ 複合機管理者への説明、お客様の運用に合わせたマニュアルを作成する場合は別途費用となります。

## 寸法図(単位:mm)



# クライアント環境設定料

| サービス名                 | 設定料金(税別) | サービス内容  |
|-----------------------|----------|---|
| コニカミノルタ提供プリンタードライバー設定 | 2,000円/台 | コニカミノルタが提供するプリンタードライバーインストールの設定作業および動作確認(LAN/USB接続) |
| スキャナー設定               | 2,500円/台 | スキャナー設定および動作確認                                      |

# ソフトウェアインストール料

| サービス名                 | 設定料金(税別) | サービス内容  |
|-----------------------|----------|---|
| コニカミノルタ提供ソフトウェアインストール | 2,500円/台 | コニカミノルタが提供するソフトウェアのインストールと設定作業および起動確認(仕様説明・操作説明は除く) |
| ソフトウェアアンインストール        | 2,000円/台 | 指定ソフトウェアのアンインストール(アンインストール機能付きのものに限る)               |

※上記のオプション取付料金、クライアント環境設定料およびソフトウェアインストール料は、コニカミノルタジャパン株式会社設置した場合の実費例です。

# ■本体標準価格 bizhub C451i ..... 2,705,000円(搬入設置料金60,000円)<税別>

| オプション          |          | 価格(税別)   | 取付料金(税別) | 備考   |
|----------------|----------|----------|----------|--|
| 給紙キャビネット       | PC-116   | 100,000円 | 5,000円   | 570枚×1段、ユニバーサルトレイ  |
| 給紙キャビネット       | PC-216   | 150,000円 | 5,000円   | 570枚×2段、ユニバーサルトレイ  |
| 給紙キャビネット       | PC-416   | 250,000円 | 5,000円   | 移載キャビネット(2,750枚×1段)  |
| 給紙キャビネット       | PC-417   | 350,000円 | 5,000円   | 並列キャビネット(左1,650枚+右1,100枚)  |
| 専用デスク          | DK-516   | 50,000円  | 2,000円   |  |
| キャスターテーブル      | DK-705   | 20,000円  | 2,000円   | FS-539/SD、FS-540/SDは同時装着できません。                                       |
| 大容量給紙ユニット      | LU-207   | 350,000円 | 5,000円   | 2,750枚給紙、SRA3まで対応  |
| 大容量給紙ユニット      | LU-302   | 210,000円 | 5,000円   | 3,500枚給紙、A4/letter対応   |
| ジョブセパレーター★     | JS-508   | 20,000円  | 2,000円   | 機能別排紙振り分け  |
| フィニッシャー★       | FS-533   | 120,000円 | 5,000円   | インナータイプ  |
| ファンキット         | MK-607   | 7,800円   | —        | FS-533装着時に必要(冷却ファンキット)   |
| パンチキット         | PK-519   | 45,000円  | 2,500円   | FS-533用パンチ機能拡張   |
| フィニッシャー★       | FS-539   | 177,000円 | 5,000円   | 50枚とじ  |
| フィニッシャー★       | FS-539SD | 327,000円 | 15,000円  | 50枚とじ+中とじ機能セット   |
| パンチキット         | PK-524   | 50,000円  | 2,500円   | FS-539/SD用パンチ機能  |
| フィニッシャー★       | FS-540   | 327,000円 | 5,000円   | 100枚とじ   |
| フィニッシャー★       | FS-540SD | 477,000円 | 15,000円  | 100枚とじ+中とじ機能セット  |
| パンチキット         | PK-526   | 60,000円  | 5,000円   | FS-540/SD用パンチ機能  |
| ジョブセパレーター      | JS-602   | 25,000円  | 2,000円   | FS-540/SD用   |
| ポストインサーター      | PI-507   | 120,000円 | 5,000円   | FS-540/SD用   |
| Z折りユニット        | ZU-609   | 520,000円 | 15,000円  | FS-540/SD用   |
| 中継搬送ユニット       | RU-513   | 23,000円  | —        | FS-539/SD、FS-540/SD装着時に必要  |
| 排紙トレイ★         | OT-513   | 10,000円  | 2,000円   |  |
| オフラインステープラー    | FS-P04   | 30,000円  | 2,500円   | 20枚手動ステープラー ※置き台として、WT-506が必要です。                                     |
| ワーキングテーブル      | WT-506   | 10,000円  | —        |  |
| 長尺用紙セットガイド     | MK-730   | 25,000円  | —        | 長尺紙用   |
| キーボード          | KP-102   | 12,800円  | 2,000円   | ハードテンキー  |
| FAXキット(1/2回線用) | FK-514   | 120,000円 | 10,000円  | スーパー G3ファクス/IPアドレスファクス機能拡張<br>2回線増設時はFK-514がもうひとつ必要です。               |
| FAXキット(3/4回線用) | FK-515   | 120,000円 | 10,000円  | ファクスを3回線、4回線に拡張します。3回線では1つ、4回線では2つ必要です。<br>ファクスを3回線、4回線増設時に1つだけ必要です。 |
| 取付キット          | MK-742   | 40,000円  | —        |  |
| FAX済みスタンプユニット  | SP-501   | 5,000円   | 1,000円   |  |
| 交換スタンプ         |          | 1,100円   | —        | SP-501の交換用、約10,000回×1個   |
| ハンドセット TypeB   |          | 11,000円  | —        | 置き台としてWT-506が必要です。   |
| 防湿ヒーターキット      | HT-509   | 15,000円  | 2,500円   | PC-116/216/416/417拡張時、2段目と3段目の間に装着                                   |
| 防湿ヒーター(ヒーター部)  | HT-510   | 11,300円  | 2,500円   | 防湿ヒーター利用時HT-510とMK-719がセットで必要です。                                     |
| 防湿ヒーター(電源部)    | MK-719   | 23,000円  | 2,500円   |  |
| 電源トランスキット      | TK-101   | 35,000円  | 2,500円   | LU-302用防湿ヒーター電源ユニット  |
| イメージコントローラー    | IC-420   | 648,000円 | 10,000円  | Adobe PostScript3対応。VI-516とUK-115がセットで必要です。                          |
| ビデオインターフェース    | VI-516   | 50,000円  | —        | IC-420接続用  |
| アップグレードキット     | UK-115   | 76,500円  | —        | IC-420接続用  |
| セキュリティキット      | SC-509   | 163,000円 | 5,000円   | 地紋セキュリティ機能拡張   |
| デバイス接続I/Fキット   | EK-608   | 25,000円  | 2,500円   | LK-104 v3 音声ガイド用内蔵スピーカー /USB 端子拡張                                    |
| デバイス接続I/Fキット   | EK-609   | 35,000円  | 2,500円   | LK-104 v3 音声ガイド用内蔵スピーカー /USB 端子拡張/Bluetooth LE対応用                    |
| 拡張ストレージキット     | EM-908   | 113,400円 | 5,000円   | 1TB SSDを付替えるため、初期設置での装着が必須(後付け不可)                                    |
| 生体認証装置         | AU-102   | 59,800円  | 2,500円   | 置き台としてWT-506が必要です。   |
| ICカード認証装置      | AU-206   | 59,800円  | 2,500円   | 置き台としてWT-506またはMK-735が必要です。  |
| ICカード認証専用取付キット | MK-735   | 4,000円   | 2,500円   | 本体内蔵型ICカード認証装置取付キット  |
| クリーンユニット       | CU-102   | 85,000円  | 5,000円   | 複合機本体内で発生した微細な粒子(UFP)を捕集し、機外への排出を抑えます。                               |
| ステープル針         | SK-602   | 4,800円   | —        | 5000針×3 (FS-533/FS-539/FS-539SD、FS-539SD/FS-540SDの中とじ用)              |
| ステープル針         | SK-704   | 8,250円   | —        | 5000針×5 (FS-540/FS-540SD用)   |
| FeliCaカード      |          | オープン価格   |          |  |
| MIFARE(UID)カード |          | オープン価格   |          |  |

★排紙オプションは必ずご選択ください。 ※上記搬入設置料・取付料金は、コニカミノルタジャパン株式会社 が設置した場合の実例です。 ※時間を指定して搬入作業を実施する場合、別途5,000円(税別)が必要となります。 ※特殊作業(階段作業、クレーン使用等)、移設による搬出・搬入、休日/時間外、遠隔地作業については、別途料金が必要となります。 ※オプション複数取付の場合は、それぞれの取付料を申し受けます。

## ■保守サービス

C451iをご購入の際には、保守サービスシステムとしてチャージシステム契約またはスポットシステム契約のいずれかを選択していただけます。

### ■チャージシステム

機械を常に最良の状態でお使いいただくことを目的として、トラブルを事前に防ぎ、また万一の時に迅速な保守サービスを実施するシステムです。

#### チャージシステム料金

フルカラーコピー /フルカラープリント/モノカラー・2色カラー /モノクロモードの各月間カウント料金の合計をご請求させていただきます。合計金額が最低料金を下回る場合は、最低料金をご請求させていただきます。

### ■スポットシステム

機械の修理とイメージングユニット、トナー、部品、その他の関連製品の供給および交換をお客様のご要請の都度、有償でお引き受けするシステムです。イメージングユニット、トナー、部品、その他の商品をお買い上げいただけます。詳細につきましては、販売担当者にお問合せください。

| 最低料金        | C451i    |           |            |      |
|-------------|----------|-----------|------------|------|
|             | 8,800円   |           |            |      |
| モード         | フルカラーコピー | フルカラープリント | モノカラー2色カラー | モノクロ |
| 月間出力枚数      | カウント料金   |           |            |      |
| 1~1,000     | 40円      | 35円       | 25円        | 8円   |
| 1,001~3,000 | 35円      | 30円       | 20円        | 7円   |
| 3,001~      | 30円      | 25円       | 20円        | 6円   |

※左記料金には、イメージングユニットの貸与料、部品の交換・調整に必要な費用やトナーが含まれています。

※モノカラー・2色カラーモードには、モノカラーコピーおよび2色カラーコピー /プリントが、モノクロモードにはモノクロコピー /プリントがカウントされます。

※長尺紙を印刷する場合、用紙の長さによりカウント数が異なります。詳細につきましては、販売担当者にお問い合わせください。

※ご請求は、カウンター数値から算出され、1ヶ月単位で行います。(但し、通過減方式により、各モードごと、各層の料金帯を必ず通過し計算いたします。)

※チャージシステム契約の有効期間は契約開始日から2年間とし、以後部品・資材の供給終了のご案内を差し上げるまで、1年毎に自動延長となります。但し、多年経過その他使用状態により保守サービスの提供が困難と当社またはサービス実施店が認めた場合は自動延長の対象外となります。尚、契約開始日より5年経過後はチャージ料金を10%アップさせていただきます。また、機器の部品または資材等の供給が終了となった場合は、事前にその旨を通知させていただきます。次回更新が最終の更新となります。詳細につきましては、販売担当者にお問い合わせください。

※トナー及び廃棄トナーボックスの配送料をご請求させていただきます場合がございます。

※推奨紙は、コニカミノルタペーパーとなります。

※記載の価格、料金は消費税が含まれておりません。ご請求の際は別途申し受けます。

国内総販売元

コニカミノルタ ジャパン株式会社  
〒105-0023 東京都港区芝浦 1-1-1

製造元

コニカミノルタ株式会社

本紙の記載内容は2024年5月現在のものです。9251-1141 TY



KONICA MINOLTA

# bizhub C361i / C301i / C251i

本紙は事業者向けの商品・サービスの情報を提供しております。  
記載の価格、料金には消費税が含まれておりません。  
ご購入の際は別途申し受けます。

## オプションシステム & 価格表

**★自動両面同時読取り原稿送り装置 [DF-714] 220,000円**

**★自動両面原稿送り装置 [DF-632] 180,000円**

**★オリジナルカバー [OC-511] 10,000円**

**アップグレードキット [UK-115] 76,500円**

**ビデオインターフェースキット [VI-516] 50,000円**

**イメージコントローラー [IC-420] 648,000円**  
※Fiery機能を拡張します。  
VI-516とUK-115が必要です。

**FAXキット [FK-514] 120,000円**

**FAX済みスタンプユニット [SP-501] 5,000円**

**取付キット [MK-742] 40,000円**  
※1個で1回線分のファクス機能を拡張します。最大2回線分(2個)の同時装着が可能です。

**FAXキット [FK-515] 120,000円**  
※ファクスを3回線、4回線まで増設できます。1個で1回線分のファクス機能を拡張します。

**クリーンユニット [CU-102] 85,000円**

**生体認証装置 [AU-102] 59,800円**  
※置き台として、WT-506が必要です。

**ICカード認証装置 [AU-206] 59,800円**  
※置き台として、WT-506または取付キットMK-735が必要です。

**ワーキングテーブル [WT-506] 10,000円**

**オフラインステープラー [FS-P04] 30,000円**  
※置き台として、WT-506が必要です。

**キーパッド [KP-102] 12,800円**

**ICカード認証専用取付キット [MK-735] 4,000円**

**セキュリティーキット [SC-509] 163,000円**  
※地紋セキュリティー機能拡張

**紙種センサー [IM-103] 70,000円**

**長尺用紙セットガイド [MK-730] 25,000円**

**大容量給紙ユニット [LU-302] 210,000円**

**ファイニッシャー [FS-539] 177,000円**  
50枚とじ対応ファイニッシャー

**ファイニッシャー [FS-539SD] 327,000円**  
50枚とじ+中とじ対応ファイニッシャー

**パンチキット [PK-524] 50,000円**  
FS-539/FS-539SD用パンチ機能

**中継搬送ユニット [RU-513] 23,000円**

**ファイニッシャー [FS-533] 120,000円**  
インナータイプ

**パンチキット [PK-519] 45,000円**  
FS-533用パンチ機能拡張

**ジョブセパレーター [JS-506] 20,000円**  
機能別排紙振り分け

**本体**  
C361i 1,930,000円  
C301i 1,679,000円  
C251i 1,505,000円  
★原稿給紙オプションは必ずご選択ください。

選択

・A4サイズ紙3,500枚対応

給紙キャビネット [PC-116] 100,000円



・570枚×1段  
・ユニバーサルトレイ

給紙キャビネット [PC-216] 150,000円



・570枚×2段  
・ユニバーサルトレイ

給紙キャビネット [PC-416] 250,000円



・A4サイズ紙2,750枚対応

給紙キャビネット [PC-417] 350,000円




・並列キャビネット  
(左1,650枚+右1,100枚)

専用デスク [DK-516] 50,000円



キャスターテーブル [DK-705] 20,000円



※FS-539/SDは同時装着できません。



# 連携ソリューション製品価格表

\*仕様・動作環境についてはホームページまたは各製品カタログをご覧ください。

## ■仕分け名人 V2

| 商品名               | 標準価格(税別) |
|-------------------|----------|
| 仕分け名人 V2 基本機能版    | 30,000円  |
| 仕分け名人 V2 FAX連携版   | 50,000円  |
| 仕分け名人 V2 アップグレード版 | 20,000円  |

※ソフトウェアはダウンロードサイトでの提供です。  
インストール・アンインストールのライセンス認証時にインターネット環境が必要です。

| サポート項目   | 料金(税別)       |
|----------|--------------|
| インストール料金 | 3,000円/ライセンス |
| 操作教育指導料金 | 5,000円/30分   |

※1 訪問あたり別途基本料金(10,000円)を申し受けます。(移動距離が弊社拠点より31km以上の場合はお問合せください)

## ■Dispatcher Phoenix

| 商品名(ソフトウェアライセンス)  | 標準価格(税別)  |
|---|-----------|
| Dispatcher Phoenix ベーシックライセンス   | 204,500円  |
| Dispatcher Phoenix ベーシックライセンス(1-9 Active Inputs)<br>ソフトウェアメンテナンスライセンス | 20,200円/年 |

| サポート項目   | 料金(税別) |
|----------|--------|
| インストール料金 | 別途お見積  |
| 操作教育指導料金 | 別途お見積  |

## ■複合機便利機能アプリ

| 商品名  | 標準価格(税別)  | 備考                         |
|--|---|----------------------------|
| bizhub Connector for Box <sup>※1</sup>                   | 14,850円/台   | Box向け                      |
| bizhub Connector for OneDrive for Business <sup>※1</sup> | 14,850円/台   | OneDrive for Business向け    |
| bizhub Connector G-1 <sup>※2</sup><br>デバイスライセンス(1デバイス)   | 15,000円/台   | Google Apps™<br>向け         |
| bizhub Connector S-1 <sup>※2</sup><br>デバイスライセンス(1デバイス)   | 15,000円/台   | Microsoft<br>SharePoint®向け |
| bizhub Connector E-1 <sup>※2</sup><br>デバイスライセンス(1デバイス)   | 15,000円/台   | Evernote®向け                |
| bizhub スキャン for Dropbox <sup>※1</sup>                    | 初期:5,000円/台<br>月額:2,000円/台                        | Dropbox向け                  |
| bizhub スキャンイメージ<br>分割アプリ <sup>※1, ※3</sup>               | 初期:オープン価格<br>月額:[基本料金] 500円/台<br>[従量料金] 10円/1スキャン | —                          |

※1 当社オフィス用品購買サイト「bizconcie」からのご購入となります。ダウンロードにはインターネット環境が必要です。  
※2 複合機1台あたり5,000円のセットアップ料金を申し受けます。後付の場合は、別途、出勤費用を1訪問あたり5,000円申し受けます。  
※3 基本料金とスキャンの回数に応じた従量料金の合算金額を毎月お客様へご請求させていただきます。

## ■i-Option

| 商品名                              | 機能名称           | 標準価格(税別) |
|----------------------------------|----------------|----------|
| ライセンスキット LK-104 v3 <sup>※1</sup> | 音声ガイド          | 15,000円  |
| ライセンスキット LK-106                  | バーコードフォント      | 15,000円  |
| ライセンスキット LK-107                  | Unicodeフォント    | 15,000円  |
| ライセンスキット LK-108                  | OCRフォント        | 15,000円  |
| ライセンスキット LK-110 v2               | ファイル形式拡張パッケージ  | 45,000円  |
| ライセンスキット LK-111                  | ThinPrint機能    | 5,000円   |
| ライセンスキット LK-114 <sup>※2</sup>    | サーバーレスコピーキタス機能 | 80,000円  |
| ライセンスキット LK-115 v2               | TPM機能          | 7,000円   |
| ライセンスキット LK-116                  | ウイルススキャンソフト    | 42,000円  |
| ライセンスキット LK-117 <sup>※3</sup>    | IPファクス機能       | 20,000円  |

※1 オプションのデバイス接続/Fキット EK-608またはEK-609が必要です。※2 使用には、月間保守料金1,000円/台(税別)が必要です。※3 オプションのFAXキットが必要です。※ライセンスキットは各2,500円の取付料を申し受けます。

## ■bizhub essentials

| サービス名   | 標準価格(税別) |        | 備考                                     |
|---|----------|--------|--|
|   | 初期       | 月額     |  |
| bizhub essentials 初期費用  | 15,000円  |        | bizhub essentials と連携する複合機1台あたりの初期設定費用 |
| bizhub essentials デバイスライセンス(5ユーザー付) <sup>※1</sup>                 |          | 1,500円 | 最低利用期間<br>1年以上                         |
| bizhub essentials デバイスライセンス+remote fax パック(各5ユーザー付) <sup>※2</sup> |          | 2,500円 |  |
| 仕分け名人 for bizhub essentials                                       |          | 1,000円 | bizhub essentials のライセンスが必要です。         |


※1 bizhub essentials デバイスライセンス(20ユーザー付)および(50ユーザー付)も選択いただけます。  
※2 bizhub essentials デバイスライセンス+remote fax パック(各20ユーザー付)および(各50ユーザー付)も選択いただけます。  
※ bizhub remote fax のご利用には、オプションのFAXキットが必要です。  
※ bizhub essentials をご利用いただくためにはオンラインストレージのアカウントが必要になります。  
対応のストレージのアカウントを予め取得してください。(対応ストレージ: Box / Google Drive / Drop box / One Drive)

## ■サーバーレス複合機統合認証

| 商品名                   | 標準価格(税別)                | 備考                  |
|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| サーバーレス複合機統合認証(親機台あたり) | 80,000円                 | アプリケーションのライセンス料金    |
| 設置料金(親機台あたり)          | 10,000円/台               | アプリケーションのインストール作業料金 |
| 設置料金(子機台あたり)          | 3,000円/台                | 認証設定の作業料金           |
| 認証設計料金(1案件あたり)        | 45,000円/件 <sup>※1</sup> | 認証環境の設計料金           |
| 保守料金(親機台あたり)          | 3,000円/月                | アプリケーションの保守料金       |

※1 複合機台数が11台以上の場合は、都度見積となります。  
※ 複合機管理者への説明、お客様の運用に合わせたマニュアルを作成する場合は別途費用となります。

## 寸法図(単位:mm)



# クライアント環境設定料

| サービス名                 | 設定料金(税別) | サービス内容  |
|-----------------------|----------|---|
| コニカミノルタ提供プリンタードライバー設定 | 2,000円/台 | コニカミノルタが提供するプリンタードライバーインストールの設定作業および動作確認(LAN/USB接続) |
| スキャナー設定               | 2,500円/台 | スキャナー設定および動作確認                                      |

# ソフトウェアインストール料

| サービス名                 | 設定料金(税別) | サービス内容  |
|-----------------------|----------|---|
| コニカミノルタ提供ソフトウェアインストール | 2,500円/台 | コニカミノルタが提供するソフトウェアのインストールと設定作業および起動確認(仕様説明・操作説明は除く) |
| ソフトウェアアンインストール        | 2,000円/台 | 指定ソフトウェアのアンインストール(アンインストール機能付きのものに限る)               |

※上記のオプション取付料金、クライアント環境設定料およびソフトウェアインストール料は、コニカミノルタジャパン株式会社設置した場合の実費例です。

■本体標準価格 bizhub C361i ..... 1,930,000円(搬入設置料金60,000円)<税別>  
 bizhub C301i ..... 1,679,000円(搬入設置料金60,000円)<税別>  
 bizhub C251i ..... 1,505,000円(搬入設置料金60,000円)<税別>

| オプション                | 価格(税別)   | 取付料金(税別) | 備考      |   |
|----------------------|----------|----------|---------|---|
| 自動両面同時読取り原稿送り装置★     | DF-714   | 220,000円 | 4,000円  |   |
| 自動両面原稿送り装置★          | DF-632   | 180,000円 | 4,000円  |   |
| オリジナルカバー★            | OC-511   | 10,000円  | —       |   |
| 給紙キャビネット             | PC-116   | 100,000円 | 5,000円  | 570枚×1段、ユニバーサルトレイ                                     |
| 給紙キャビネット             | PC-216   | 150,000円 | 5,000円  | 570枚×2段、ユニバーサルトレイ                                     |
| 給紙キャビネット             | PC-416   | 250,000円 | 5,000円  | A4サイズ紙2,750枚対応  |
| 給紙キャビネット             | PC-417   | 350,000円 | 5,000円  | 並列キャビネット(左1,650枚+右1,100枚)                             |
| 専用デスク                | DK-516   | 50,000円  | 2,000円  |   |
| キャスターテーブル            | DK-705   | 20,000円  | 2,000円  | FS-539/FS-539SDは同時装着できません。                            |
| 大容量給紙ユニット            | LU-302   | 210,000円 | 5,000円  | A4サイズ3,500枚給紙   |
| ジョブセパレーター            | JS-506   | 20,000円  | 2,000円  | 機能別排紙振り分け   |
| フィニッシャー              | FS-533   | 120,000円 | 5,000円  | インナータイプ   |
| パンチキット               | PK-519   | 45,000円  | 2,500円  | FS-533用パンチ機能拡張  |
| フィニッシャー              | FS-539   | 177,000円 | 5,000円  | 50枚とじ   |
| フィニッシャー              | FS-539SD | 327,000円 | 15,000円 | 50枚とじ+中とじ機能セット  |
| 中継搬送ユニット             | RU-513   | 23,000円  | —       | FS-539/539SD装着時に必要                                    |
| オフラインステープラー          | FS-P04   | 30,000円  | 2,500円  | 20枚手動ステープラー ※置き台として、WT-506が必要です。                      |
| パンチキット               | PK-524   | 50,000円  | 2,500円  | FS-539/539SD用パンチ機能                                    |
| ワーキングテーブル            | WT-506   | 10,000円  | —       |   |
| 長尺用紙セットガイド           | MK-730   | 25,000円  | —       | 長尺紙用  |
| キーボード                | KP-102   | 12,800円  | 2,000円  | ハードテンキー   |
| イメージコントローラー          | IC-420   | 648,000円 | 10,000円 | Adobe PostScript3対応。VI-516とUK-115がセットで必要です。           |
| ビデオインターフェースキット       | VI-516   | 50,000円  | —       | IC-420接続用   |
| アップグレードキット           | UK-115   | 76,500円  | —       | IC-420接続用   |
| FAXキット(1/2回線用)       | FK-514   | 120,000円 | 10,000円 | スーパー G3ファクス/IPアドレスファクス機能拡張<br>2回線増設時はFK-514がもう1つ必要です。 |
| FAXキット(3/4回線用)       | FK-515   | 120,000円 | 10,000円 | ファクスを3回線、4回線に拡張します。3回線では1つ、4回線では2つ必要です。               |
| FAXキット(3/4回線用)用取付キット | MK-742   | 40,000円  | —       |   |
| FAX済みスタンプユニット        | SP-501   | 5,000円   | 1,000円  |   |
| 交換スタンプ               |          | 1,100円   | —       | SP-501の交換用、約10,000回×1個                                |
| ハンドセット TypeB         |          | 11,000円  | —       | 置き台としてWT-506が必要です。                                    |
| 防湿ヒーターキット            | HT-509   | 15,000円  | 2,500円  | PC-116/216/416/417拡張時、2段目と3段目の間に装着                    |
| 防湿ヒーター(ヒーター部)        | HT-510   | 11,300円  | 2,500円  | 防湿ヒーター利用時HT-510とMK-719がセットで必要です。                      |
| 防湿ヒーター(電源部)          | MK-719   | 23,000円  | 2,500円  |   |
| 電源トランスキット            | TK-101   | 35,000円  | 2,500円  | LU-302用防湿ヒーター電源ユニット                                   |
| 紙種センサー               | IM-103   | 70,000円  | 5,000円  | 紙の種類を検知します。   |
| セキュリティキット            | SC-509   | 163,000円 | 5,000円  | 地紋セキュリティ機能拡張  |
| デバイス接続I/Fキット         | EK-608   | 25,000円  | 2,500円  | LK-104 v3 音声ガイド用内蔵スピーカー /USB端子拡張                      |
| デバイス接続I/Fキット         | EK-609   | 35,000円  | 2,500円  | LK-104 v3 音声ガイド用内蔵スピーカー /USB端子拡張/Bluetooth LE対応用      |
| 拡張ストレージキット           | EM-908   | 113,400円 | 5,000円  | 1TB SSDを付替えるため、初期設置での装着が必須(後付け不可)                     |
| 生体認証装置               | AU-102   | 59,800円  | 2,500円  | 置き台としてWT-506が必要です。                                    |
| ICカード認証装置            | AU-206   | 59,800円  | 2,500円  | 置き台としてWT-506またはMK-735が必要です。                           |
| ICカード認証専用取付キット       | MK-735   | 4,000円   | 2,500円  | 本体内蔵型ICカード認証装置取付キット                                   |
| アシストハンドル             | AH-101   | 20,000円  | —       |   |
| クリーンユニット             | CU-102   | 85,000円  | 5,000円  | 複合機本体内で発生した微細な粒子(UFP)を捕集し、機外への排出を抑えます。                |
| ステープル針               | SK-602   | 4,800円   | —       | 5,000針×3(FS-533/FS-539/FS-539SD用)                     |
| FeliCaカード            |          | オープン価格   | —       |   |
| MIFARE(UID)カード       |          | オープン価格   | —       |   |

★原稿給紙オプションは必ずご選択ください。 ※上記搬入設置料・取付料金は、コニカミノルタジャパン株式会社 が設置した場合の実例です。 ※時間を指定して搬入作業を実施する場合、別途5,000円(税別)が必要となります。  
 ※特殊作業(階段作業、クレーン使用等)、移設による搬出・搬入、休日/時間外、遠隔地作業については、別途料金が必要となります。 ※オプション複数取付の場合は、それぞれの取付料を申し受けます。

## 保守サービス

C361i/C301i/C251iをご購入の際には、保守サービスシステムとしてチャージシステム契約またはスポットシステム契約のいずれかを選択していただきます。

### ■チャージシステム

機械を常に最良の状態でお使いいただく事を目的として、トラブルを事前に防ぎ、また万一の時に迅速な保守サービスを実施するシステムです。

#### チャージシステム料金

フルカラーコピー /フルカラープリント/モノカラー・2色カラー /モノクロモードの各月間カウント料金の合計をご請求させていただきます。合計金額が最低料金を下回る場合は、最低料金をご請求させていただきます。

| 最低料金          | C361i    | C301i     | C251i      |      |
|---------------|----------|-----------|------------|------|
|               | 5,800円   | 4,500円    | 3,000円     |      |
| モード           | フルカラーコピー | フルカラープリント | モノカラー2色カラー | モノクロ |
|               | 月間出力枚数   |           |            |      |
| 1 ~ 1,000     | 40円      | 35円       | 25円        | 8円   |
| 1,001 ~ 3,000 | 35円      | 30円       | 20円        | 7円   |
| 3,001 ~       | 30円      | 25円       | 20円        | 6円   |

※左記料金には、イメージングユニットの貸与料、部品の交換・調整に必要な費用やトナーが含まれています。

※モノカラー・2色カラーモードには、モノカラーコピーおよび2色カラーコピー /プリントが、モノクロモードにはモノクロコピー /プリントがカウントされます。

※長尺紙を印刷する場合、用紙の長さによりカウント数が異なります。詳細につきましては、販売担当者にお問い合わせください。

※ご請求は、カウンター数値から算出され、1ヶ月単位で行います。(但し、通過減方式により、各モードごと、各層の料金帯を必ず通過し計算いたします。)

※チャージシステム契約の有効期間は契約開始日から2年間とし、以後部品・資材の供給終了のご案内を差し上げるまで、1年毎に自動延長となります。但し、多年経過その他使用状態により保守サービスの提供が困難と当社またはサービス実施店が認めた場合は自動延長の対象外となります。尚、契約開始日より5年経過後はチャージ料金を10%アップさせていただきます。また、機器の部品または資材等の供給が終了となった場合は、事前にその旨を通知させていただきます次回契約更新が最終の更新となります。詳細につきましては、販売担当者にお問い合わせください。

※トナー及び廃棄トナーボックスの配送料をご請求させていただきます場合がございます。

※推奨紙は、コニカミノルタJペーパーとなります。

※記載の価格、料金には消費税が含まれておりません。ご請求の際は別途申し受けます。

### ■スポットシステム

機械の修理とイメージングユニット、トナー、部品、その他の関連製品の供給および交換をお客様のご要請の都度、有償でお引き受けするシステムです。イメージングユニット、トナー、部品、その他の商品をお買い上げいただけます。詳細につきましては、販売担当者にお問い合わせください。

### 国内総販売元

コニカミノルタ ジャパン株式会社  
 〒105-0023 東京都港区芝浦 1-1-1

### 製造元

コニカミノルタ株式会社